



Kotníkové boty černé/modré VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA, Velikost bot EU: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	092544 40
GTIN	4044348550717
Třída artiklu	09C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.

- **Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Šněrovací vysoké boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.

S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.

Se šroubovacím uzávěrem BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092545.

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S2

Materiál ochranné špičky prstů: Hliník

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Šroubovací uzávěr

Vlastnost: Tlumení Vario®

Technický popis

Barva	černá / modrá
Třída ochrany	S2
Velikost bot EU	40
Izolace proti chladu	do -20 °C
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Řada	VD PRO 1000 ESD
Vlastnost	Šroubovací uzávěr
Vlastnost	Tlumení Vario®
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní holínky