

**6hranná hlavice dlouhá, 3/4 palců, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	644700 24
GTIN	4018754008933
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:**DIN 3124-L****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na hnané straně	34 mm
Délka	90 mm
Rozměr klíče	24 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

