



Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, Počet klíčů: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627377 9
GTIN	7610733243778
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627370 / 627372: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: Plastový držák

Technický popis

Počet šroubováků	9
Obal	plastový držák
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 2 mm	627372 2
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 10 mm	627372 10
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 4 mm	627372 4
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 5 mm	627372 5
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 2,5 mm	627372 2,5
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 3 mm	627372 3
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 6 mm	627372 6
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 1,5 mm	627372 1,5
6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 8 mm	627372 8