



Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm), 250×25×51



Údaje o objednávce

Artikové číslo	590350
GTIN	9003174413998
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče nejnovější technologie. Systém pojiva s velmi porézní strukturou v exaktně tříděné špičkové kvalitě zrna má následující přednosti:

- **Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.**
- **Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.**

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění **nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.**

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Upozornění:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na optávku.

Tvar: 1

Tvar: 1

Technický popis

Proces broušení	rovinné broušení
Zkratka brusiva	A
Tvar	1
Ø kotouče D	250 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	250×25×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Plochý brusný kotouč