



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, 6-hran: 2 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627420 2
GTIN	7610733253364
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools. Povrch niklovaný a chromovaný.

Délka čepel: 60 mm

Celková délka: 100 mm

Technický popis

Délka čepel	60 mm
6hran	2 mm
Celková délka	100 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky