



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, 6-hran: 3 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627420 3
GTIN	7610733087679
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools. Povrch niklovaný a chromovaný.

Délka čepel: 100 mm

Celková délka: 140 mm

Technický popis

6hran	3 mm
Délka čepel	100 mm
Celková délka	140 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky