

**Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm), 50×40×16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	595051
GTIN	9003176647469
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.**

**Použití:**

Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení, např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

**Specifikace:**

**97A802I5V112 Steel univerzální.**

Tvar: 5

Hloubka vybrání F 1: 13 mm

**Technický popis**

Proces broušení	Vnitřní kulatý
Brusivo	Vysoce výkonný speciální korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	97A802I5V112 Steel univerzální
Tvar	5

Ø kotouče D	50 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	50×40×16
Ø otvoru H	16 mm
Ø vybrání P	30 mm
Hloubka vybrání F 1	13 mm
Druh produktu	Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		