



## Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 12X14mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	619200 12X14
GTIN	4018754021932
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

#### Norma:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

### Technický popis

Délka klíče L	180 mm
Maximální výška očka $h_{1\ max}$	9,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2\ max.$	26 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1\ max.$	24 mm
Rozměr klíče $_2$	14 mm
Rozměr klíče $_1$	12 mm
Maximální výška očka $h_{2\ max}$	10,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč