

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 14X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Maximální výška oka $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	26 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	30 mm
Délka klíče L	200 mm
Maximální výška oka $h_{2\max}$	12 mm
Rozměr klíče $_2$	17 mm
Rozměr klíče $_1$	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč