

Garant GRIDLINE

Automatický kabelový naviják, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914890 DE
GTIN	4045197894052
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Kabelový naviják ze stabilního ocelového plechu s integrovaným prodlužovacím kabelem k montáži vlastními silami vespod dílenského vozíku. S vytahovací a navíjecí automatikou. 250 V, 10 A, střídavý proud.

Ke kabelovému navijáku kabelů lze připojit následující LED svítlny: č. 914870, 914871, 914872, 914873.

Použití:

K mobilnímu napájení u dílenských vozíků a pojízdných pracovních stolů.

Vhodné pro:

ToolCar č. 914520, 914524; dílenský vozík č. 914540, 914550; XL ToolCar č. 914590; ToolTruck č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Rozsah dodávky:

Navíječka kabelů s 5,0 m dlouhým neoprenovým kabelem, 2 zástrčky Schuko se clonou pro vestavbu do boční přihrádky dílenského vozíku (k navíječce kabelů se připojují prostřednictvím zástrčky Wieland).

Upozornění:

Nelze kombinovat s dodatečnou zásuvkou č. 914795.

Technický popis

Materiál kabelu	neopren
Šířka	310 mm
Délka kabelu	5 m

Hloubka	360 mm
Jmenovité napětí	250 V
Výška	80 mm
Řada	Dílenský vozík ToolCar
Řada	Pojízdný pracovní stůl ToolTruck
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Druh produktu	Navíječka kabelů