

**HOLEX**

**Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná, Ø 4,5 mm, Zvláštní délka: 3000mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	492944 3000
GTIN	4045197893789
Třída artiklu	42L

## Popis

### Provedení:

**2x 180° úhlově nastavitelná hlava sondy:** Sonda s rukojetí a stavěcí páčkou pro otáčení hlavy kamery dvěma směry (maximálně 2x 180°). Není nutné žádné dodatečné zrcátko sondy pro inspekci dutin na zadní straně ve směru ke vstupu sondy. Aretační funkce pro zvolenou polohu nastavení úhlu umožňuje práci bez únavy. Kompletní sonda je zvláště odolná díky ochranné hadici s kovovým opletením. Zorný úhel 90°.

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.

### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. **Automobilový průmysl:** motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. **Letectví:** hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. **Stavebnictví:** posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. **Stavby potrubí:** svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. **Hydraulické systémy:** válce, úniky. **Topení, sanita, klimatizace:** kotle, komíny, bojler, klimatizace, systémy odpadních vod. **Likvidace škůdců:** včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu.

**Policie, celnice:** kontrola vozidel, kontrola zboží.

### Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Upozornění:**

Další typy sond (do 30 m) s jinými Ø hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.

**Technický popis**

Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení kamery	640×480 px
Atribut názvu produktu	Ø 4,5 mm
Druh produktu	Sonda