

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 11X13mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 619705 11X13 |
| GTIN | 4045197673367 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Maximální Ø kroužku D_1 max. | 22,8 mm |
| Rozměr klíče $_1$ | 11 mm |
| Maximální výška očka $h_{1\ max}$ | 8,5 mm |
| Maximální výška očka $h_{2\ max}$ | 10,5 mm |
| Délka klíče L | 174 mm |
| Rozměr klíče $_2$ | 13 mm |
| Maximální Ø kroužku D_2 max. | 25,3 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Poloha kroužku | 10 stupeň |

| | |
|---------------|---------------------|
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |
| Druh produktu | Maticový klíč |