



### Kotníkové boty antracitová STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Velikost bot EU: 50



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	092782 50
GTIN	4044348488027
Třída artiklu	09C

#### Popis

##### Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejšované podlaze. S **odpružením paty SECURA VARIO®** a tepelnou odolností do cca 220 °C.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Šněrovací háčky.**
- **Zvýšená holeň.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

##### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

##### Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Bezpečnost proti proslápnutí: Ocel

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

### Technický popis

Bezpečnost proti proslápnutí	Ocel
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Izolace proti chladu	do -20 °C
Materiál ochranné špičky prstů	Ocel
Třída ochrany	S3
Velikost bot EU	50
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Vlastnost	Tlumení Vario®
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky