



Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 17X19mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Maximální výška oka $h_{1 \max}$	12 mm
Délka klíče L	220 mm
Maximální výška oka $h_{2 \max}$	13 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1 \max.$	30 mm
Rozměr klíče $_2$	19 mm
Rozměr klíče $_1$	17 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2 \max.$	33 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč