

**Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm), 400×40×127****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	590610
GTIN	9003176652951
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.

- **Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.**
- **Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.**

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění **nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.**

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Upozornění:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

Tvar: 1

Tvar: 1

Technický popis

Proces broušení	Rovinné broušení
Zkratka brusiva	A
Tvar	1
Ø kotouče D	400 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	400×40×127
Ø otvoru H	127 mm
Druh produktu	Plochý brusný kotouč