



Oboustranný očkový klíč rovný pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E6XE8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.

Délka klíče L: 115,5 mm

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 9,6 mm

Maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 11,6 mm

Maximální výška očka $h_{1\max}$: 4,5 mm

Maximální výška očka $h_{2\max}$: 5,5 mm

Technický popis

Profil Torx® ₂	E8
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	9,6 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	11,6 mm
Maximální výška očka $h_{2\max}$	5,5 mm
Maximální výška očka $h_{1\max}$	4,5 mm
Délka klíče L	115,5 mm
Profil Torx® ₁	E6
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Druh produktu	Maticový klíč

