

HOLEX**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 12X14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø kroužku D_1 max.	22,8 mm
Rozměr klíče $_1$	12 mm
Maximální výška očka $h_{2\text{ max}}$	10,5 mm
Rozměr klíče $_2$	14 mm
Délka klíče L	174 mm
Maximální Ø kroužku D_2 max.	25,3 mm
Maximální výška očka $h_{1\text{ max}}$	8,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč