



## Kotníkové boty antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 38



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	092785 38
GTIN	4044348290422
Třída artiklu	09C

### Popis

#### Provedení:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. S **tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®**.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

#### Norma:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Upozornění:**

Široké provedení XB pod č. 092786.

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 51.

**Upozornění reklamní text:**

Široké provedení XB pod č. 092786.

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Bezpečnost proti proslápnutí: Ocel

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

---

## Technický popis

Třída ochrany	S3
Izolace proti chladu	do -20 °C
Materiál ochranné špičky prstů	Ocel
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU	38
Bezpečnost proti proslápnutí	Ocel
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky