



Kotníkové boty antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 45



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 092785 45 |
| GTIN | 4044348290491 |
| Třída artiklu | 09C |

Popis

Provedení:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. S **tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®**.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092786.

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 51.

Upozornění reklamní text:

Široké provedení XB pod č. 092786.

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Bezpečnost proti proslápnutí: Ocel

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

| | |
|--|---|
| Materiál ochranné špičky prstů | Ocel |
| Velikost bot EU | 45 |
| Bezpečnost proti proslápnutí | Ocel |
| Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 |
| Izolace proti chladu | do -20 °C |
| Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky) | Nad 200 °C |
| Třída ochrany | S3 |
| Pohlaví | pánské |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |