



Kotníkové boty antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 44



Údaje o objednávce

Artikové číslo	092785 44
GTIN	4044348290484
Třída artiklu	09C

Popis

Provedení:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. S **tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®**.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092786.

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 51.

Upozornění reklamní text:

Široké provedení XB pod č. 092786.

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Bezpečnost proti proslápnutí: Ocel

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Velikost bot EU	44
Materiál ochranné špičky prstů	Ocel
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Izolace proti chladu	do -20 °C
Bezpečnost proti proslápnutí	Ocel
Třída ochrany	S3
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky