


**Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm), 25×25×10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	595024
GTIN	9003176647384
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.

Použití:

Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel univerzální.

Tvar: 5

Hloubka vybrání F 1: 10 mm

Technický popis

Proces broušení	Vnitřní kulatý
Brusivo	Vysoce výkonný speciální korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	97A802I5V112 Steel univerzální
Tvar	5

Ø kotouče D	25 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	25×25×10
Ø otvoru H	10 mm
Ø vybrání P	16 mm
Hloubka vybrání F 1	10 mm
Druh produktu	Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		