

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 19X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

**Technický popis**

Rozměr klíče <sub>1</sub>	19 mm
Maximální výška očka $h_{2\ max}$	15 mm
Délka klíče L	230 mm
Maximální výška očka $h_{1\ max}$	13 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	22 mm
Maximální Ø kroužku $D_1\ max.$	33 mm
Maximální Ø kroužku $D_2\ max.$	37 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč