



Oboustranný očkový klíč rovný pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E10XE12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.

Délka klíče L: 149,5 mm

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 13,7 mm

Maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 15,7 mm

Maximální výška očka $h_{1\max}$: 6,5 mm

Maximální výška očka $h_{2\max}$: 7,5 mm

Technický popis

Profil Torx® ₂	E12
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	13,7 mm
Maximální výška očka $h_{2\max}$	7,5 mm
Délka klíče L	149,5 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	15,7 mm
Maximální výška očka $h_{1\max}$	6,5 mm
Profil Torx® ₁	E10
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Druh produktu	Maticový klíč

