

**HOLEX****Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 14X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Délka klíče L	195 mm
Rozměr klíče $_1$	14 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	27,4 mm
Maximální výška oka $h_{2\text{ max}}$	12,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	31,4 mm
Rozměr klíče $_2$	17 mm
Maximální výška oka $h_{1\text{ max}}$	11 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč