

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 22X24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Maximální Ø kroužku D_1 max.	37 mm
Maximální Ø kroužku D_2 max.	40,5 mm
Maximální výška očka $h_{1\max}$	15 mm
Rozměr klíče 2	24 mm
Délka klíče L	245 mm
Maximální výška očka $h_{2\max}$	16 mm
Rozměr klíče 1	22 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč