


**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: C800****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596100 C800
GTIN	9003170100168
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Elasticky vázané obtahovací kotouče**, velmi měkké. Nejvyšší pracovní rychlost 25 m/s.

**Použití:**

K obtahování břitů, leštění, efektnímu broušení a jemnému odjehlování. Průměr upínací příruby musí činit minimálně 2/3 průměru kotouče.

**Specifikace:**

**Karbid křemíku, vázaný PU.**

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	velmi jemný
Zrnitost	800
Zkratka brusiva	SiC

Maximální obvodová rychlost	25 m/s
Specifikace	karbid křemičitý, vázaný PU
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	25 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	20 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	16 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	125 mm
Šířka kotouče T	20 mm
Atribut názvu produktu	125×20×32
Ø otvoru H	32 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

## Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 32 mm

596000 32