

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Délka klíče L	213 mm
Maximální výška očka $h_{1\ max}$	12 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1\ max.$	31,2 mm
Rozměr klíče $_2$	19 mm
Maximální výška očka $h_{2\ max}$	13 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2\ max.$	33,3 mm
Rozměr klíče $_1$	17 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč