



Oboustranný očkový klíč rovný pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E20XE24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.

Délka klíče L: 227 mm

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 24,7 mm

Maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 29,2 mm

Maximální výška očka $h_{1\max}$: 10,5 mm

Maximální výška očka $h_{2\max}$: 12,5 mm

Technický popis

Maximální výška očka $h_{2\max}$	12,5 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	29,2 mm
Délka klíče L	227 mm
Profil Torx® ₁	E20
Profil Torx® ₂	E24
Maximální výška očka $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	24,7 mm
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Druh produktu	Maticový klíč

