

**HOLEX****Oboustranný očkový klíč s ráčnou pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E6XE8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Celková délka L: 130 mm

Maximální Ø očka D1: 16,5 mm

Maximální Ø očka D2: 17 mm

Maximální výška očka h<sub>1</sub>: 6,5 mm

Maximální výška očka h<sub>2</sub>: 7 mm

**Technický popis**

Maximální výška očka h <sub>2</sub>	7 mm
Profil Torx® <sub>2</sub>	E8
Profil Torx® <sub>1</sub>	E6
Celková délka L	130 mm
Maximální Ø očka D2	17 mm
Maximální výška očka h <sub>1</sub>	6,5 mm
Maximální Ø očka D1	16,5 mm
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč