

HOLEX**Oboustranný očkový klíč s ráčnou pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E10XE12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Celková délka L: 150 mm

Maximální Ø očka D1: 18,5 mm

Maximální Ø očka D2: 20 mm

Maximální výška očka h_1 : 7,3 mm

Maximální výška očka h_2 : 7,7 mm

Technický popis

Maximální výška očka h_1	7,3 mm
Profil Torx® ₂	E12
Maximální Ø očka D2	20 mm
Maximální Ø očka D1	18,5 mm
Celková délka L	150 mm
Maximální výška očka h_2	7,7 mm
Profil Torx® ₁	E10
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč