

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E14XE18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619440 E14XE18
GTIN	4045197229984
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Celková délka L: 190 mm

Maximální Ø očka D1: 25,3 mm

Maximální Ø očka D2: 28,4 mm

Maximální výška očka h₁: 9 mm

Maximální výška očka h₂: 10 mm

Technický popis

Profil Torx® ₁	E14
Maximální výška očka h ₁	9 mm
Maximální Ø očka D1	25,3 mm
Maximální výška očka h ₂	10 mm
Celková délka L	190 mm
Maximální Ø očka D2	28,4 mm
Profil Torx® ₂	E18
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč