



Hlava ráčny 1 palec s rukojetí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	647605
GTIN	4045197676115
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Přepínatelná pro pravý a levý chod (36 zubů); rukojeť a hlava ráčny dělené.

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané nástrčné hlavice.

Upínací 4hran: 1 palec

Počet břitů: 36

Technický popis

Upínací 4hran	1 palec
Norma	DIN 3122
Celková délka	835 mm
Počet břitů	36
Pracovní úhel	10 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna

