

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 150×25×51, Typ: NK60****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 596220 NK60   |
| GTIN           | 9003171306842 |
| Třída artiklu  | 53Y           |

**Popis****Provedení:**

**Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

Pro konstrukční oceli a nízko legované oceli i šedou litinu.

**Specifikace:**

**Normální korund** šedo-modrý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stupeň jemnosti | střední |
| Zrnitost        | 60      |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Zkratka brusiva              | A   |
| Maximální obvodová rychlost  | 40 m/s  |
| Specifikace                  | Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M |
| Brusivo                      | normální korund šedo-modrý                    |
| Proces broušení              | Stojanová bruska                              |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 32 mm   |
| Tvar                         | 1   |
| Ø kotouče D                  | 150 mm  |
| Šířka kotouče T              | 25 mm   |
| Atribut názvu produktu       | 150×25×51                                     |
| Ø otvoru H                   | 51 mm   |
| Druh produktu                | Kotouč stojanové brusky                       |

## Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51