



Kotníkové boty antracitová STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Velikost bot EU: 42



Údaje o objednávce

Artikové číslo	092782 42
GTIN	4044348293782
Třída artiklu	09C

Popis

Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejšované podlaze. S **odpružením paty SECURA VARIO®** a tepelnou odolností do cca 220 °C.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Šněrovací háčky.**
- **Zvýšená holeň.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Izolace proti chladu	do -20 °C
Bezpečnost proti prošlápnutí	Ocel
Materiál ochranné špičky prstů	Ocel
Třída ochrany	S3
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Velikost bot EU	42
Vlastnost	Tlumení Vario®
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky