

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: NK60****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 596350 NK60 |
| GTIN | 9003170681346 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Pro konstrukční oceli a nízko legované oceli i šedou litinu.

Specifikace:

Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

| | |
|-----------------|---------|
| Stupeň jemnosti | střední |
| Zrnitost | 60 |

| | |
|------------------------------|---|
| Zkratka brusiva | A |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Specifikace | Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M |
| Brusivo | normální korund šedo-modrý |
| Proces broušení | Stojanová bruska |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 32 mm |
| Tvar | 1 |
| Ø kotouče D | 175 mm |
| Šířka kotouče T | 25 mm |
| Atribut názvu produktu | 175×25×51 |
| Ø otvoru H | 51 mm |
| Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |

Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51