

**CBN hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: B126****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597310 B126
GTIN	9003177032424
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.**

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellite.

Technický popis

Zrnitost	B126
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	12V9
Ø kotouče D	75 mm

Šířka kotouče T	20 mm
Atribut názvu produktu	75×20×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	2 mm
Výška brusné vrstvy X	6 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		