Diamantový kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: D64

Údaje o objednávce

Artikové číslo	597112 D64
GTIN	9003171539394
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:
Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.
Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se **superabrazivním povlakem brusného prostředku** (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Použití:
Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122. Diamantová vrstva pro vysoce výkonné broušení materiálů bez Fe tvořících krátké třísky, jako jsou TK, polykrystalické řezné materiály (PKD), keramické materiály (PKS). **Specifikace D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

Technický popis

Zrnitost	D64

Zkratka brusiva	D
Specifikace	Karbid D64C50B W
Brusivo	Diamant
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	11A2
∅ kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	30 mm
Atribut názvu produktu	100×30×20
∅ otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	8 mm
Výška brusné vrstvy X	2 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		