

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 200×32×51, Typ: EK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596410 EK80
GTIN	9003170783798
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na kalené oceli a HSS.

Specifikace:

Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

Zrnitost	80
Stupeň jemnosti	jemný

Zkratka brusiva	A
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Specifikace	Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M
Brusivo	ušlechtilý korund bílý
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	32 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	200 mm
Šířka kotouče T	32 mm
Atribut názvu produktu	200×32×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51