

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: SC80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Tvar 5 s jednostranným vybráním 125×20 mm. **Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

K ostření tvrdokovových a tvrdokovem osazených nástrojů a také na obrobky z litiny a woframu.

**Specifikace:**

**Karbid křemíku** zelený, stupeň tvrdosti J.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	80

Zkratka brusiva	SiC
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Specifikace	Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti J
Brusivo	karbid křemičitý zelený
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	51 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	40 mm
Tvar	5
Ø kotouče D	300 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	300×40×76
Ø otvoru H	76 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

## Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 76 mm

596000 76