

**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: EK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Ušlechtilý korund bílý. Specifikace: SD83AII7PVK3F ocel univerzální.**

Použití:

- **Použitelné pro přebroušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.**

Technický popis

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	A
Brusivo	Ušlechtilý korund bílý
Specifikace	SD83AII7PVK3F ocel univerzální
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	6
Ø kotouče D	80 mm

Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	80×40×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	6 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč