



Polobotky černá/stříbrná Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Velikost bot EU: 41



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 092284 41 |
| GTIN | 4044465250613 |
| Třída artiklu | 04Y |

Popis

Provedení:

Vzdušné a moderní pracovní boty pro použití uvnitř i venku. Vodoodpudivé.

- **Prodyšný svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.**
- **Prodyšná vnitřní podšívka, odolná proti oděru.**
- **Praktické rychlozapínání pro rychlé, jednoduché a bezpečné nazouvání a vyzouvání.**
- **Speciální (pratelné) vyjímatelné vložky pro absorpci potu.**
- **Protiskluzová podešev z gumy.**
- **Tlumení paty z pěny PU.**
- **Vybavení ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 35 – 51.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S1P

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

| | |
|--|---|
| Třída ochrany | S1P |
| Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit |
| Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky) | Nad 200 °C |
| Bezpečnost proti proslápnutí | Textil |
| Velikost bot EU | 41 |
| Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 |
| Řada | Black Eagle Safety |
| Pohlaví | pánské |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |