



## Polobotky černá/stříbrná Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Velikost bot EU: 43



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	092284 43
GTIN	4044465250651
Třída artiklu	04Y

### Popis

#### Provedení:

Vzdušné a moderní pracovní boty pro použití uvnitř i venku. Vodoodpudivé.

- **Prodyšný svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.**
- **Prodyšná vnitřní podšívka, odolná proti oděru.**
- **Praktické rychlozapínání pro rychlé, jednoduché a bezpečné nazouvání a vyzouvání.**
- **Speciální (pratelné) vyjímatelné vložky pro absorpci potu.**
- **Protiskluzová podešev z gumy.**
- **Tlumení paty z pěny PU.**
- **Vybavení ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 35 – 51.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S1P

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

## Technický popis

Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Třída ochrany	S1P
Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
Velikost bot EU	43
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Řada	Black Eagle Safety
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty