



## Polobotky černá/stříbrná Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Velikost bot EU: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	092284 40
GTIN	4044465250606
Třída artiklu	04Y

### Popis

#### Provedení:

Vzdušné a moderní pracovní boty pro použití uvnitř i venku. Vodoodpudivé.

- **Prodyšný svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.**
- **Prodyšná vnitřní podšívka, odolná proti oděru.**
- **Praktické rychlozapínání pro rychlé, jednoduché a bezpečné nazouvání a vyzouvání.**
- **Speciální (pratelné) vyjímatelné vložky pro absorpci potu.**
- **Protiskluzová podešev z gumy.**
- **Tlumení paty z pěny PU.**
- **Vybavení ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 35 – 51.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S1P

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

## Technický popis

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU	40
Třída ochrany	S1P
Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Řada	Black Eagle Safety
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty