


**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: NK60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596510 NK60
GTIN	9003177378126
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Pro konstrukční oceli a nízko legované oceli i šedou litinu.

Specifikace:

Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

Zrnitost	60
Stupeň jemnosti	střední

Zkratka brusiva	A
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Specifikace	Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M
Brusivo	normální korund šedo-modrý
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	32 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	250 mm
Šířka kotouče T	32 mm
Atribut názvu produktu	250×32×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51