



CBN kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: B64



Údaje o objednávce

Artikové číslo	597122 B64
GTIN	9003171749335
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:

Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.

Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se superabrazivním povlakem brusného prostředku (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.

Použití:

Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122. CBN potah pro vysoce výkonné broušení materiálů tvořících dlouhé třísky s obsahem Fe, jako např. kalené, vysoce legované chromové oceli a materiály HSS (včetně kvality práškové metalurgie) a slitin na bázi niklu. **Specifikace: B17C50B, B64C50B HSS.**

Technický popis

Zrnitost	B64
----------	-----

Zkratka brusiva	CBN
Specifikace	B64C50B HSS
Brusivo	kubický nitrid bóru
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	11A2
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	30 mm
Atribut názvu produktu	100×30×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	8 mm
Výška brusné vrstvy X	2 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
suché	vhodný		