

**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: SK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Slinutý korund. Specifikace: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Výhoda:

S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran.

Použití:

- **Použitelné pro přebroušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.**

Technický popis

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	A
Brusivo	Slinutý korund
Specifikace	454A801N5V3U5 vysoce legovaná ocel
Proces broušení	Broušení nástrojů

Tvar	6
Ø kotouče D	80 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	80×40×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	6 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč