


**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: SC80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Karbid křemíku zelený. Specifikace: C80I5V15-W-Carbide.**

Použití:

Pro přebroušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.

Technický popis

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemíku zelený
Specifikace	Karbid C80I5V15-W
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	6
Ø kotouče D	100 mm

Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	100×50×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	10 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč