

**Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 24X27 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	620500 24X27
GTIN	8414909014990
Třída artiklu	66B

**Popis****Provedení:**

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Celková délka: 193 mm

Otvor pro Ø roubíku: 12 mm

Stopka s vnějším 6-hranem S: 24 mm

**Technický popis**

Stopka s vnějším 6-hranem S	24 mm
Otvor klíče 2	27 mm
Celková délka	193 mm
Otvor pro Ø roubíku	12 mm
Otvor klíče 1	24 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Výrobní postup	kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč

