

**CBN talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: B151****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597440 B151
GTIN	9003176418397
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN** v pojjivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Pro středně jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: B151C75B AMIGO-HSS.**

**Použití:**

**Pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellite.**

**Technický popis**

Zrnitost	B151
Specifikace	B151C75B AMIGO-HSS
Zkratka brusiva	CBN
Proces broušení	Broušení nástrojů

Brusivo	kubický nitrid bóru
Tvar	12C2F
Ø kotouče D	125 mm
Šířka kotouče T	23 mm
Atribut názvu produktu	125×23×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	5 mm
Výška brusné vrstvy X	4 mm
Šířka brusné vrstvy U	5 mm
Druh produktu	Brusný talíř

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		