

**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: EK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Ušlechtilý korund bílý. Specifikace: SD83AII7PVK3F ocel univerzální.**

Výhoda:

S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran. S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran.

Použití:

Pro přebroušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze, resp. brusného oleje.

Technický popis

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	A
Brusivo	Ušlechtilý korund bílý
Specifikace	SD83AII7PVK3F ocel univerzální
Proces broušení	Broušení nástrojů

Tvar	6
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	100×50×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	10 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč